

POINTS FORTS MONOLED-BT / DUOLED-BT

Superbe casque Bluetooth audio avec dongle permanent USB-C et indicateurs lumineux d'état de présence.

Note :

- Il est nécessaire d'installer WIService (Collaboration -> Paramètres -> Extensions) pour utiliser le MonoLED-BT/ DuoLED-BT.
- Le casque MonoLED-BT est disponible uniquement en HWaaS.

FONCTIONNALITÉS

- LED d'état : en ligne, absent, DND, en appel, sonnerie, appel en attente, appel manqué.
- Réponse/ raccrochage/ sourdine/ contrôle du volume
- Bluetooth 4.2, multipoint avancé
- Fréquence audio à large bande
- Microphone anti-bruit
- Portée sans fil jusqu'à 30 m
- Autonomie en conversation jusqu'à 15 heures
- Technologie CVC haute performance de 6e génération



MONOLED-BT / DUOLED-BT - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 4.2 avancé multipoint
Portée : jusqu'à 30 mètres
Fréquences : 2,4 GHz-2,480 GHz
Profils : HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP

ALIMENTATION et BATTERIE

Autonomie en conversation : jusqu'à 15 heures ;
autonomie en veille : jusqu'à 20 heures ; temps de charge : environ 3,5 heures.

Type : Lithium-ion polymère

Capacité : 300 mA par heure en standard

Méthode de chargement : USB Type-C (adaptateur Type-A inclus)

AUDIO

Fréquence audio large bande
Microphone anti-bruit
Protection auditive avancée avec safetone™
Son cristallin et DSP vocal
Technologie CVC haute performance de 6e génération
Contrôle de la tonalité
Fréquence : 100-12KHz
Impédance des haut-parleurs : 32Ω
Sensibilité du haut-parleur 1kHz : 96±3dB
Sensibilité du microphone 1kHz : -50±2dB

ENVIRONNEMENTALES

Fonctionnement : 0 ° C à +40 ° C ; jusqu'à 95 % d'humidité relative, sans condensation.

Fonctionnement sur batterie : -20 ° C à +60 ° C.

PHYSIQUES

Poids : 286 / 307 g (casque et base station)

Taille :

Casque : 174*143*30mm

Base: 121*69*195mm

Indicateurs visuels : La LED indique l'état de l'appel, l'état de l'appairage, etc.

Bip : indique le niveau de volume, la coupure du microphone, etc.

COMPATIBILITÉ

WorkForce

WelcomeConsole

Vision, SuperVision *

Apple Mac, Windows PC

Applications Android, iOS (sans prise en charge du statut d'utilisateur LED)

W-AIR LifeSaver, W-AIR Med, W-AIR Office (prise en charge du statut d'utilisateur LED)

* Limitation actuelle : Afin de changer le volume du MonoLED-BT/ DuoLED-BT, utilisez les boutons de volume sur Vision/ SuperVision.

Fiches techniques
Accessoires Téléphones :

