

FUNZIONALITÀ DI MONOLED-BT/ DUOLED-BT

Cuffia Bluetooth dalla qualità audio eccezionale con dongle USB-C e indicatore luminoso di stato.

Nota:

- Per utilizzare MonoLED-BT/ DuoLED-BT è necessario installare WIService (Collaboration -> Impostazioni -> Estensioni)
- La cuffia MonoLED-BT è disponibile solo come articolo HWaaS.

CARATTERISTICHE

- LED di stato: in linea, assente, non disturbare, in chiamata, chiamata in arrivo, chiamata in attesa, chiamata persa
- Pulsanti Rispondi/ Riaggancia/ Silenzia/ Controllo volume
- Bluetooth 4.2, multipunto avanzato
- Frequenza audio a banda larga
- Microfono con cancellazione dei rumori forti
- Portata wireless fino a 30 m
- Tempo di conversazione fino a 15 ore
- Tecnologia CVC di sesta generazione ad alte prestazioni



SPECIFICHE TECNICHE DI MONOLED-BT/ DUOLED-BT

CONNETTIVITÀ

Bluetooth 4.2 multipunto avanzato
 Portata: fino a 30 metri
 Frequenze: 2,4 GHz-2,480 GHz
 Profili: HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP

ALIMENTAZIONE e BATTERIA

Tempo di conversazione: fino a 15 ore; Tempo di attesa: fino a 20 ore; Tempo di ricarica: ca. 3,5 ore
 Tipo: polimero agli ioni di litio
 Capacità: 300 mA all'ora standard
 Metodo di ricarica: USB Tipo-C (adattatore Tipo-A incluso)

AUDIO

Frequenza audio a banda larga
 Microfono con cancellazione dei rumori forti
 Protezione acustica avanzata con safetone™
 Suono cristallino e DSP vocale
 Tecnologia CVC di sesta generazione ad alte prestazioni
 Controllo del tono
 Frequenza: 100-12KHz
 Impedenza dell'altoparlante: 32Ω
 Sensibilità dell'altoparlante 1kHz: 96±3dB
 Sensibilità microfono 1kHz: -50±2dB

AMBIENTE

In funzione: da 0° C a +40° C; fino al 95% di umidità relativa, senza condensa
 Funzionamento a batteria: da -20° C a +60° C

ESTERNO

Peso: 286/ 307 g (auricolare e stazione base)
 Dimensione:
 Auricolare: 174*143*30mm
 Base: 121*69*195mm

Indicatori visivi: il LED indica lo stato della chiamata, lo stato di abbinamento e altro

Beep: indica il livello del volume, la disattivazione del microfono e altro

COMPATIBILITÀ

WorkForce
 WelcomeConsole
 Vision, SuperVision *
 Apple Mac, Windows PC
 App Android, iOS (senza supporto degli statuti utente LED)
 W-AIR LifeSaver, W-AIR Med, W-AIR Office (senza supporto degli statuti utente LED)

*Limitazione attuale: per modificare il volume su MonoLED-BT/DuoLED-BT, utilizzare i pulsanti del volume sul Vision/SuperVision.

Schede tecniche accessori telefoni:

